

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.450

Dvojdielna prírubová doska s pružným upínacím profilom

State: 16.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.450 - Dvojdielna prírubová doska s pružným upínacím profilom pre AX

The divided gland plate supports simple mounting on the enclosure and offers a range of different installation options. For simple insertion of cables with and without connectors into the enclosure. Special drilled holes in the gland plate ensure automatic potential equalisation during screw-fastening. Bolts, clips and earthing cables are no longer required.

Features

Obj. č.	SZ 2567.450
Prevedenie	dvojdielna
Materiál	Oceľový plech
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka	Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skrinách. Na inštaláciu do skrine so šírkou > 760 mm sú potrebné 2 balenia
Rozmery	Šírka: 436 mm Hĺbka: 221 mm
Vhodné pre	Typ skrine: AX
Vhodný pre obj. č.	1260.000 1339.000 1360.000 1376.000 1059.000 1091.000 1116.000 1261.000
Prírubová doska	Veľkosť: 7
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,4 kg
Brutto hmotnosť	1,46 kg

Features

PCF per pack (cradle-to-gate)	5,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	SZ kovová prírubová doska, dvojdielna, pre AX, s elastickým upínacím profilom, ŠxH: 436x221 mm, pre prírubové dosky veľkosť 7