


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2572.100

Kovová přírubová deska

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2572.100 - Kovová přírubová deska s metrickým předlisovaným otvorem, pro AX

Otvory pro kabelové průchodky jednoduše prorazte šroubovákem.

Features

Obj. číslo	AX 2572.100
Popis výrobku	Otvory pro kabelové průchodky jednoduše prorazte šroubovákem.
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Poznámka	Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů	6 x M16 4 x M20 10 x M25 2 x M32 2 x M40
Rozměry	Šířka: 339 mm Hloubka: 149 mm
Vhodné pro	Typ skříně: AX
Přírubová deska	Velikost: 2
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66 při správné montáži
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 12K
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,6 kg
Brutto hmotnost	0,605 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení

Features

Číslo celní sazby	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	SZ Kovová přírubová deska, pro AX, s metrickým předlisovaným otvorem, ŠxH: 339x149 mm, pro přírubové desky velikosti 2

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------