


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2575.100

Kovová přírubová deska

State: 11.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2575.100 - Kovová přírubová deska s metrickým předlisovaným otvorem, pro AX

Otvory pro kabelové průchodky jednoduše prorazte šroubovákem.

Features

Obj. číslo	AX 2575.100
Popis výrobku	Otvory pro kabelové průchodky jednoduše prorazte šroubovákem.
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Poznámka	Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů	2 x M12 10 x M16 8 x M20 10 x M25 2 x M32 4 x M40
Rozměry	Šířka: 301 mm Hloubka: 221 mm
Vhodné pro	Typ skříně: AX
Přírubová deska	Velikost: 5
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66 při správné montáži
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 12K
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,795 kg
Brutto hmotnost	0,806 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	SZ Kovová přírubová deska, pro AX, s metrickým předlisovaným otvorem, ŠxH: 301x221 mm, pro přírubové desky velikosti 5

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------