


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2576.100

Kovová přírubová doska

State: 22.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2576.100 - Kovová prírubová doska s metrickým predlisovaným otvorom, pre AX

Simply knock out the holes for the cable glands using a screwdriver.

Features

Obj. č.	AX 2576.100
Materiál	Oceľový plech
Farba	RAL 7035
Poznámka	Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov	2 x M12 10 x M16 8 x M20 18 x M25 4 x M32 4 x M40
Rozmery	Šírka: 401 mm Hĺbka: 221 mm
Vhodné pre	Typ skrine: AX
Prírubová doska	Veľkosť: 6
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66 if installed correctly
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12K
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,07 kg
Brutto hmotnosť	1,073 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared

Features

Číslo colnej sadzby	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	SZ kovová prírubová doska, pre AX, s metrickými predvyrazenými otvormi, ŠxH: 401x221 mm, pre prírubové dosky veľkosti 6

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------