

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2580.014 Těsnicí vložka

State: 4.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.014 - Těsnicí vložka pro přírubovou desku z plastu, modulární a těsnicí rám, modulární

Drážkované těsnicí vložky společně s matricemi (inlay) slouží k individuálnímu zavedení kabelů, dokonce i již konfekcionovaných kabelů.

Features

Obj. číslo	AX 2580.014
Provedení	Malá těsnicí vložka
Popis výrobku	Drážkované těsnicí vložky společně s matricemi (inlay) slouží k individuálnímu zavedení kabelů, dokonce i již konfekcionovaných kabelů.
Materiál	Plast
Barva	RAL 7035
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12 Typ 4X pouze pro použití ve vnitřních prostorech
Pro průměr kabelu	14 mm
Balení	10 ks
Netto hmotnost	0,01 kg
Brutto hmotnost	0,049 kg
Číslo celní sazby	40082900
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	SZ Těsnicí vložky, pro modulární kabelové průchodky, malé, pro průměr kabelu 14 mm

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)