Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2580.122

Tesniaca vložka

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2580.122 - Tesniaca vložka pre prírubovú dosku z plastu, modulárny a tesniaci rám, modulárny

The slotted seal inserts, in conjunction with the inlays, allow individual cable entry, even with preassembled cables.

Features

Obj. č.	AX 2580.122
Prevedenie	Veľká tesniaca vložka
Materiál	Plast
Farba	RAL 7035
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12 Type 4X indoor use only
Pre priemer kábla	22 mm
Balenie	5 pc(s).
Netto hmotnosť	0,1 kg
Brutto hmotnosť	0,139 kg
Číslo colnej sadzby	40082900
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Popis výrobku	SZ tesniace vložky, pre plastovú prírubovú dosku, modulárne a tesniaci rám modulárny, veľké, pre priemer kábla 22 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)