

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2694.500

Univerzálne pulty TP

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2694.500 - Univerzálne pulty TP

Universal consoles TP, high level of stability and protection category IP 55 because the body is more or less manufactured from a single piece. Flexible front design, optionally with drawers or desk section. Easy accessibility thanks to divided doors. Interchangeable lock insert.

Features

Obj. č.	TP 2694.500
Prevedenie	s nízkymi čelnými dverami
Product modification	Univerzálny pult prichádza s novou montážnou doskou systému radových skriň VX25.
Materiál	Skriňa, podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm Dvere: oceľový plech, 2,0 mm Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa s dverami Montážna doska Podlahové plechy
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 1.300 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	499 mm x 1.196 mm
Hĺbka hore	417,5 mm
Hĺbka dole	500 mm
Kód IK	IK08
Poznámka	Pre univerzálny pult s nízkymi prednými dverami: na zachovanie stupňa krytia je nutné namontovať pultovú predstavbu.
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55

Features

Protection category NEMA	NEMA 12
Základný materiál	Sheet steel
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 1.300 mm Hĺbka hore: 417,5 mm Hĺbka dole: 500 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	72,2 kg
Brutto hmotnosť	76 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	TP univerzálny pult , ŠxVxH 600x1300x500 mm, oceľový plech, s nízkymi čelnými dverkami

Approvals

Approvals	TÜV UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK