


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2695.500

Univerzálne pulty TP

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2695.500 - Univerzálne pulty TP

Universal consoles TP, high level of stability and protection category IP 55 because the body is more or less manufactured from a single piece. Flexible front design, optionally with drawers or desk section. Easy accessibility thanks to divided doors. Interchangeable lock insert.

Features

| | |
|---|--|
| Obj. č. | TP 2695.500 |
| Prevedenie | s vysokými čelnými dverami |
| Product modification | Univerzálny pult prichádza s novou montážnou doskou systému radových skriň VX25. |
| Materiál | Skriňa, podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm Dvere: oceľový plech, 2,0 mm Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm |
| Povrch | Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skriňa s dverami Montážna doska Podlahové plechy |
| Rozmery | Šírka: 600 mm Výška: 1.300 mm |
| Rozmery montážnej dosky (Š x V) | 499 mm x 1.196 mm |
| Hĺbka hore | 417,5 mm |
| Hĺbka dole | 500 mm |
| Kód IK | IK08 |
| Poznámka | Pre univerzálny pult s nízkymi prednými dverami: na zachovanie stupňa krytia je nutné namontovať pultovú predstavbu. |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 55 |

Features

| | |
|--------------------------|--|
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Základný materiál | Sheet steel |
| Rozmery | Šírka: 600 mm Výška: 1.300 mm Hĺbka hore: 417,5 mm Hĺbka dole: 500 mm |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 74,1 kg |
| Brutto hmotnosť | 78 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Popis výrobku | TP univerzálny pult , ŠxVxH 600x1300x500 mm, oceľový plech, s vysokými čelnými dverami |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | TÜV UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |