


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2732.010 Priehľadové okno

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2732.010 - Priehľadové okno pre AX

For external mounting on AX enclosures instead of a door and on surfaces.



Features

| | |
|--|---|
| Obj. č. | FT 2732.010 |
| Prevedenie | Profil 30 |
| Materiál | Rám: hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni Výplň: akrylátové sklo |
| Rozsah dodávky | Vrátane plastovej rukoväte s bezpečnostnou vložkou č. 3524 E |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 54 |
| Vhodný pre obj. č. | 1012.000 1076.000 1376.000 |
| Vhodné pre | Typ skrine: AX Šírka: = 600 mm Výška: = 760 mm |
| Rozmery | Šírka: 597 mm Výška: 757 mm Hĺbka: 36 mm |
| Priehľadová plocha | Šírka priehľadového okna: 537 mm Výška priehľadového okna: 697 mm |

Features

| | |
|--------------------------------------|--|
| Montážna hĺbka pre komponenty (max.) | 32 mm |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 4,02 kg |
| Brutto hmotnosť | 4,04 kg |
| Číslo colnej sadzby | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Popis výrobku | Presklené okienko FT, ŠxVxH: 597x757x36 mm, pre AX skrine namiesto dverí a plôch |