


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2733.010 Priehľadové okno

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2733.010 - Priehľadové okno pre AX

For external mounting on AX enclosures instead of a door and on surfaces.



Features

Obj. č.	FT 2733.010
Prevedenie	Profil 30
Materiál	Rám: hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni Výplň: akrylátové sklo
Rozsah dodávky	Vrátane plastovej rukoväte s bezpečnostnou vložkou č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 54
Vhodný pre obj. č.	1050.000 1350.000 1007.000
Vhodné pre	Typ skrine: AX Šírka: = 500 mm Výška: = 500 mm
Rozmery	Šírka: 497 mm Výška: 497 mm Hĺbka: 36 mm
Priehľadová plocha	Šírka priehľadového okna: 437 mm Výška priehľadového okna: 437 mm

Features

Montážna hĺbka pre komponenty (max.)	32 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2,68 kg
Brutto hmotnosť	2,88 kg
Číslo colnej sadzby	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	Presklené okienko FT, ŠxVxH: 497x497x36 mm, pre AX skrine namiesto dverí a plôch