


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2760.010 Priehľadové okno

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2760.010 - Priehľadové okno pre AX

For external mounting on AX enclosures instead of a door and on surfaces.



Features

Obj. č.	FT 2760.010
Prevedenie	Profil 60
Materiál	Rám: hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni Výplň: akrylátové sklo
Rozsah dodávky	Vrátane plastovej rukoväte s bezpečnostnou vložkou č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 54
Vhodný pre obj. č.	1039.000 1339.000 1009.000
Vhodné pre	Typ skrine: AX Šírka: = 600 mm Výška: = 380 mm
Rozmery	Šírka: 597 mm Výška: 377 mm Hĺbka: 62 mm
Priehľadová plocha	Šírka priehľadového okna: 537 mm Výška priehľadového okna: 317 mm

Features

Montážna hĺbka pre komponenty (max.)	58 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	3,245 kg
Brutto hmotnosť	3,3 kg
Číslo colnej sadzby	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	Presklené okienko FT, ŠxVxH: 597x377x62 mm, pre skrine AX namiesto dverí a plôch