

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2762.010 Průhledové okno

State: 8.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2762.010 - Průhledové okno pro AX

Pro montáž na AX skříň místo dveří a na povrch.



## Features

Obj. číslo	FT 2762.010
Provedení	Profil 60
Popis výrobku	Pro montáž na AX skříň místo dveří a na povrch.
Materiál	Rám: hliník, eloxovaný v přírodním barevném odstínu Výplň: akrylátové sklo
Rozsah dodávky	Včetně plastové rukojeti s bezpečnostní vložkou č. 3524 E
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 54
Vhodné pro obj. č.	1012.000 1076.000 1376.000
Vhodné pro	Typ skříně: AX Šířka: = 600 mm Výška: = 760 mm
Rozměry	Šířka: 597 mm Výška: 757 mm Hloubka: 62 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 537 mm Výška průhledového okna: 697 mm

# Features

Montážní hloubka pro komponenty (max.)	58 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4,482 kg
Brutto hmotnost	4,682 kg
Číslo celní sazby	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	FT Průhledové okno, ŠxVxH: 597x757x62 mm, pro nástavbu na AX skříni místo dveří a na povrch