


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2780.000

Kryt z organického akrylátového skla

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2780.000 - Kryt z organického akrylátového skla

For the protection of display and control components in standard 482.6 mm (19") or metric sizes.

Features

Obj. č.	FT 2780.000
Prevedenie	palcové prevedenie
Materiál	Rám: hliníkové pretlačované profily s rohovými dielmi z tlakového odliatku Výplň: akrylátové sklo, v dymovom odtieni
Rozsah dodávky	Vrátane pántov a upevňovacieho materiálu. Vrátane bezpečnostnej vložky č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 54
Rozmery	Šírka: 320 mm Výška: 158 mm Hĺbka: 47,5 mm
Priehľadová plocha	Šírka priehľadového okna: 280 mm Výška priehľadového okna: 137,5 mm
Montážna hĺbka pre komponenty (max.)	43 mm
Montážne rozmery	Installation depth for components: 269,2 mm Montážna šírka pre komponenty: ½ 19"
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,937 kg
Brutto hmotnosť	1,137 kg
Číslo colnej sadzby	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Features

Popis výrobku

FT kryt z akrylového skla, palcový, ŠxVxH 320x158x47,5 mm