

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2781.000

# Kryt z organického akrylátového skla

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2781.000 - Kryt z organického akrylátového skla

For the protection of display and control components in standard 482.6 mm (19") or metric sizes.

## Features

Obj. č.	FT 2781.000
Prevedenie	palcové prevedenie
Materiál	Rám: hliníkové pretlačované profily s rohovými dielmi z tlakového odliatku Výplň: akrylátové sklo, v dymovom odtieni
Rozsah dodávky	Vrátane pántov a upevňovacieho materiálu. Vrátane bezpečnostnej vložky č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 54
Rozmery	Šírka: 534 mm Výška: 158 mm Hĺbka: 47,5 mm
Priehľadová plocha	Šírka priehľadového okna: 494 mm Výška priehľadového okna: 137,5 mm
Montážna hĺbka pre komponenty (max.)	43 mm
Montážne rozmery	Installation depth for components: 482,6 mm Montážna šírka pre komponenty: 19"
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,236 kg
Brutto hmotnosť	1,436 kg
Číslo colnej sadzby	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

# Features

---

Popis výrobku

FT kryt z akrylového skla, palcový, ŠxVxH 534x158x47,5 mm