



FT 2784.000

Kryt z organického akrylátového skla

State: 26.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2784.000 - Kryt z organického akrylátového skla

For the protection of display and control components in standard 482.6 mm (19") or metric sizes.

Features

Obj. č.	FT 2784.000
Prevedenie	metrické prevedenie
Materiál	Rám: hliníkové pretlačované profily s rohovými dielmi z tlakového odliatku Výplň: akrylátové sklo, v dymovom odtieni
Rozsah dodávky	Vrátane pántov a upevňovacieho materiálu. Vrátane bezpečnostnej vložky č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 54
Rozmery	Šírka: 400 mm Výška: 200 mm Hĺbka: 47,5 mm
Priehľadová plocha	Šírka priehľadového okna: 360 mm Výška priehľadového okna: 179,5 mm
Montážna hĺbka pre komponenty (max.)	43 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,3 kg
Brutto hmotnosť	1,4 kg
Číslo colnej sadzby	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Popis výrobku	FT kryt z akrylového skla, metrický, ŠxVxH : 400x200x47,5 mm