

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2787.000

Kryt z organického akrylátového skla

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2787.000 - Kryt z organického akrylátového skla

For the protection of display and control components in standard 482.6 mm (19") or metric sizes.

Features

Obj. č.	FT 2787.000
Prevedenie	metrické prevedenie
Materiál	Rám: hliníkové pretlačované profily s rohovými dielmi z tlakového odliatku Výplň: akrylátové sklo, v dymovom odtieni
Rozsah dodávky	Vrátane pántov a upevňovacieho materiálu. Vrátane bezpečnostnej vložky č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 54
Rozmery	Šírka: 500 mm Výška: 400 mm Hĺbka: 47,5 mm
Priehľadová plocha	Šírka priehľadového okna: 460 mm Výška priehľadového okna: 379,5 mm
Montážna hĺbka pre komponenty (max.)	43 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2,228 kg
Brutto hmotnosť	2,428 kg
Číslo colnej sadzby	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Popis výrobku	FT kryt z akrylového skla, metrický, ŠxVxH 500x400x47,5 mm