


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2793.560 Průhledové okno

Source: 15.10.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - Průhledové okno Nerez ocel

K zakrytí zobrazovacích a ovládacích přístrojů nebo výřezů a na ochranu před nečistotou, kapalinami a neoprávněným přístupem. Materiál nerezová ocel 1.4301 (AISI 304).



Features

Obj. č.	FT 2793.560
Materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Jednovrstvé bezpečnostní sklo
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 54
Poznámka	Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm)
Rozměry	Šířka: 522 mm Výška: 600 mm Hloubka: 38 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 408 mm Výška průhledového okna: 543 mm
Montážní hloubka pro komponenty (max.)	31 mm

Features

Balení	1 ks
Netto hmotnost	6.175
Brutto hmotnost	6.5
Číslo celní sazby	76101000
EAN	4028177149656
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204