


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2899.250 Gumová průchodka

State: 2.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2899.250 - Gumová průchodka Pro tloušťky stěny 1,5 až 4,5 mm

Při zavádění kabelu jednoduše odřízněte část odpovídající jeho průměru.



## Features

Obj. číslo	SZ 2899.250
Popis výrobku	Při zavádění kabelu jednoduše odřízněte část odpovídající jeho průměru.
Oblasti použití	Pro tloušťky stěny 1,5 až 4,5 mm
Materiál	Vložka/plášť: termoplastický elastomer
Rozměry	Závit: M25
Pro tloušťku stěny (max.)	1,5 - 4,5 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 54 při pečlivém zavedení kabelů
Pro Ø kabelu	5 - 21 mm
Balení	50 ks
Netto hmotnost	0,1 kg
Brutto hmotnost	0,182 kg
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

# Features

---

Popis výrobku

SZ Gumová průchodka pro tloušťky stěny 1,5 až 4,5mm, pro otvor M25, Rozsah utěsnění: 5-21 mm