


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2899.320

Gumová průchodka

State: 2.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2899.320 - Gumová průchodka Pro tloušťky stěny 1,5 až 4,5 mm

Při zavádění kabelu jednoduše odřízněte část odpovídající jeho průměru.



Features

Obj. číslo	SZ 2899.320
Popis výrobku	Při zavádění kabelu jednoduše odřízněte část odpovídající jeho průměru.
Oblasti použití	Pro tloušťky stěny 1,5 až 4,5 mm
Materiál	Vložka/plášť: termoplastický elastomer
Rozměry	Závit: M32
Pro tloušťku stěny (max.)	1,5 - 4,5 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54 při pečlivém zavedení kabelů
Pro Ø kabelu	13 - 26,5 mm
Balení	25 ks
Netto hmotnost	0,1 kg
Brutto hmotnost	0,144 kg
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

Features

Popis výrobku

SZ Gumová průchodka pro tloušťky stěny 1,5 až 4,5mm, pro otvor M32, Rozsah utěsnění: 13-26.5 mm