


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3105.340

# Vykurovacie jednotky pre rozdávateľové skrine

State: 26.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3105.340 - Vykurovacie jednotky pre rozvádzačové skrine bez ventilátora

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits. Version without fan. Continuous thermal output 10 – 150 W.



## Features

|                    |  |
|--------------------|--|
| Obj. č.            | SK 3105.340  |
| Materiál           | Hliník, eloxovaný  |
| Rozsah dodávky     | Vykurovacia jednotka PTC<br>Rýchloupínacia svorka<br>Upevňovací materiál   |
| Poznámka           | Na presnú reguláciu teploty v rozvádzačovej skrini sa odporúča termostat<br>Na zamedzenie možnosti vzniku kondenzácie vodných pár obsiahnutých vo vzduchu odporúčame reguláciu kúrenia pomocou hygrostatu<br>Vo väčších rozvádzačových skriniach sa najlepšie dosahuje rovnomerné rozloženie tepla montážou väčšieho počtu vykurovacích jednotiek s nižším výkonom |
| Poznámka k obj. č. | Použitie pri prevádzkovej teplote -40 °C je možné. Na vyžiadanie obdržíte vyhlásenie výrobcu.<br>Iné napájacie napätie na vyžiadanie. Technické zmeny vyhradené.   |

## Features

|   |  |
|---|--|
| Trvalý vykurovací výkon pri 10 °C       | 49 W - 50 W  |
| Menovité prevádzkové napätie            | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Rozmery                                 | Šírka: 64 mm<br>Výška: 155 mm<br>Hĺbka: 56 mm  |
| Predradené istenie                      | Istič/tavná poistka: 4 A   |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 20  |
| Trieda ochrany                          | II (all-insulated)   |
| Rozsah prevádzkových teplôt             | -33 °C...65 °C   |
| Balenie                                 | 1 pc(s).   |
| Netto hmotnosť                          | 0,345 kg   |
| Brutto hmotnosť                         | 0,408 kg   |
| Číslo colnej sadzby                     | 85162999   |
| ETIM 9                                  | EC000737   |
| ETIM 8                                  | EC000737   |
| ECLASS 8.0                              | 27180710   |
| Popis výrobku                           | SK ohrievacia jednotka rozvádzača, bez ventilátora, 49-50 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, WH: 64 x 155 x 56 mm |

## Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | CSA<br>UR + C-UR (recognized)                             |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |