


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.390

Topné jednotky pro rozváděčové skříně

State: 13.7.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.390 - Topné jednotky pro rozváděčové skříně s ventilátorem

Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v rozváděčové skříni. Zabrání se tak následným škodám způsobeným korozí nebo elektrickým zkratem. Provedení s ventilátorem. Trvalý topný výkon 235 – 800 W.



Features

Obj. č.	SK 3105.390
Materiál	Hliník, eloxovaný
Rozsah dodávky	PTC topení s ventilátorem Upevňovací materiál
Trvalý topný výkon	Trvalý topný výkon s ventilátory
Integrovaný ventilátor	Yes
Poznámka	Pro přesnou regulaci teploty v rozváděčové skříni se doporučuje termostat K zamezení možnosti vzniku kondenzace vodních par obsažených ve vzduchu doporučujeme regulaci topení pomocí hygrostatu Ve větších rozváděčových skříních se nejlépe dosahuje rovnoměrného rozložení tepla montáží většího počtu topných jednotek s nižším výkonem
Poznámka k obj. č.	Použití při provozní teplotě -40 °C je možné. Na vyžádání obdržíte prohlášení výrobce.

Features

Trvalý topný výkon při 10 °C	400 W - 415 W
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozměry	Šířka: 103 mm Výška: 200 mm Hloubka: 103 mm
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 6 A
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Třída ochrany	II (s ochrannou izolací)
Rozsah provozních teplot	-33 °C...65 °C
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1
Brutto hmotnost	1.192
Číslo celní sazby	85162999
EAN	4028177662872
E-Number Sweden	E3404405
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK