


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.420

Vykurovacie jednotky pre rozdávzačové skrine

State: 19.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.420 - Vykurovacie jednotky pre rozvádzačové skrine s ventilátorom

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short-circuits. Version with fan. Continuous thermal output 235 – 800 W.



Features

| | |
|-------------------------|--|
| Obj. č. | SK 3105.420 |
| Materiál | Hliník, eloxovaný |
| Rozsah dodávky | PTC kúrenie s ventilátorom Upevňovací materiál |
| Trvalý vykurovací výkon | Trvalý vykurovací výkon s ventilátormi |
| Integrovaný ventilátor | Yes |
| Poznámka | Na presnú reguláciu teploty v rozvádzačovej skrini sa odporúča termostat Na zamedzenie možnosti vzniku kondenzácie vodných pár obsiahnutých vo vzduchu odporúčame reguláciu kúrenia pomocou hygrostatu Vo väčších rozvádzačových skriniach sa najlepšie dosahuje rovnomerné rozloženie tepla montážou väčšieho počtu vykurovacích jednotiek s nižším výkonom |
| Poznámka k obj. č. | Použitie pri prevádzkovej teplote -40 °C je možné. Na vyžiadanie obdržíte vyhlásenie výrobcu. |

Features

| | |
|---|--|
| Trvalý vykurovací výkon pri 10 °C | 355 W - 400 W |
| Menovité prevádzkové napätie | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Rozmery | Šírka: 103 mm Výška: 200 mm Hĺbka: 103 mm |
| Predradené istenie | Istič/tavná poistka: 6 A |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 20 |
| Trieda ochrany | II (all-insulated) |
| Rozsah prevádzkových teplôt | -33 °C...65 °C |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 0,943 kg |
| Brutto hmotnosť | 1,2 kg |
| Číslo colnej sadzby | 85162999 |
| ETIM 9 | EC000737 |
| ETIM 8 | EC000737 |
| ECLASS 8.0 | 27180710 |
| Popis výrobku | SK ohrievacia jednotka rozvádzača, s ventilátorom, 355/400 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 103 x 200 x 103 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |