

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.430

Vykurovacie jednotky pre rozdávateľové skrine

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.430 - Vykurovacie jednotky pre rozvádzačové skrine s ventilátorom

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short-circuits. Version with fan. Continuous thermal output 235 – 800 W.



Features

Obj. č.	SK 3105.430
Materiál	Hliník, eloxovaný
Rozsah dodávky	PTC kúrenie s ventilátorom Upevňovací materiál
Trvalý vykurovací výkon	Trvalý vykurovací výkon s ventilátormi
Integrovaný ventilátor	Yes
Poznámka	Na presnú reguláciu teploty v rozvádzačovej skrini sa odporúča termostat Na zamedzenie možnosti vzniku kondenzácie vodných pár obsiahnutých vo vzduchu odporúčame reguláciu kúrenia pomocou hygrostatu Vo väčších rozvádzačových skriniach sa najlepšie dosahuje rovnomerné rozloženie tepla montážou väčšieho počtu vykurovacích jednotiek s nižším výkonom
Poznámka k obj. č.	Použitie pri prevádzkovej teplote -40 °C je možné. Na vyžiadanie obdržíte vyhlásenie výrobcu.

Features

Trvalý vykurovací výkon pri 10 °C	710 W - 800 W
Menovité prevádzkové napätie	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozmery	Šírka: 103 mm Výška: 200 mm Hĺbka: 103 mm
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 10 A
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20
Trieda ochrany	II (all-insulated)
Rozsah prevádzkových teplôt	-33 °C...65 °C
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,957 kg
Brutto hmotnosť	1,214 kg
Číslo colnej sadzby	85162999
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710
Popis výrobku	SK ohrievacia jednotka rozvádzača, s ventilátorom, 710/800 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 103 x 200 x 103 mm

Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK