

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3108.024

# Vnitřní ventilátor do rozváděčové skříně

State: 7.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3108.024 - Vnitřní ventilátor do rozváděčové skříně

K vyloučení vzniku ložisek tepla uvnitř rozváděče a na podporu vedení vzduchu zajišťovaného aktivními klimatizačními prvky



## Features

Obj. číslo	SK 3108.024
Popis výrobku	K vyloučení vzniku ložisek tepla a na podporu vedení chladného vzduchu zajišťovaného aktivními prvky klimatizačních systémů. Lze přestavit ve dvou osách. Upevnění na rámovém profilu. Je možné kaskádové propojení několika ventilátorů pomocí rychloupínací svorky.
Rozsah dodávky	Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému připojení, s axiálním ventilátorem Aretovatelná rychloupínací svorka Upevňovací materiál
Jmenovité provozní napětí	24 V (DC)
Jmenovitý elektrický příkon Pel	při DC: 3,5 W
Jmenovitý proud max.	při DC: 0,15 A
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,8 kg
Brutto hmotnost	0,978 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320

## Features

---

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK Vnitřní ventilátor pro TS, 3,5 W, 24 V (DC)

---

## Approvals

---

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------

---