


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.100

Vnitřní ventilátor do rozváděčové skříně

State: 9.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.100 - Vnitřní ventilátor do rozváděčové skříně

K vyloučení vzniku ložisek tepla uvnitř rozváděče a na podporu vedení vzduchu zajišťovaného aktivními klimatizačními prvky



Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Obj. číslo | SK 3108.100 |
| Popis výrobku | K vyloučení vzniku ložisek tepla a na podporu vedení chladného vzduchu zajišťovaného aktivními prvky klimatizačních systémů. Lze přestavit ve dvou osách. Upevnění na rámovém profilu. Je možné kaskádové propojení několika ventilátorů pomocí rychloupínací svorky. |
| Rozsah dodávky | Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému připojení, s axiálním ventilátorem Aretovatelná rychloupínací svorka Upevňovací materiál |
| Jmenovité provozní napětí | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon Pel | Při 50 Hz: 19 W Při 60 Hz: 18 W |
| Jmenovitý proud max. | Při 50 Hz: 0,12 A Při 60 Hz: 0,11 A |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,94 kg |
| Brutto hmotnost | 1,126 kg |

Features

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Číslo celní sazby | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Popis výrobku | Vnitřní ventilátor pro TS |

Approvals

| | |
|--------------|--------------------|
| Explanations | Prohlášení o shodě |
|--------------|--------------------|