


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.115

Vnútroňý ventilátor do rozdávaačovej skrine

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.115 - Vnútroň ventilátor do rozvážačovej skrine

To prevent hot-spots inside the enclosure and support the air routing of active enclosure climate control components.



Features

Obj. č.	SK 3108.115
Rozsah dodávky	Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie, s axiálnym ventilátorom Aretovateľná rýchlopínacia svorka Upevňovací materiál
Menovité prevádzkové napätie	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel	Pri 50 Hz: 19 W Pri 60 Hz: 18 W
Menovitý prúd max.	Pri 50 Hz: 0,24 A Pri 60 Hz: 0,23 A
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,96 kg
Brutto hmotnosť	1,136 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Features

Popis výrobku

SK vnútorný ventilátor rozvádzača, 19/18 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz

Approvals

Explanations

Declaration of conformity