


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3110.000 Termostat

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3110.000 - Termostat Regulátor teploty vnútorného priestoru rozvádzačovej skrine

Particularly suitable for controlling fans, heaters and heat exchangers, this thermostat can also be used as a signal generator for monitoring the enclosure internal temperature.

Features

Obj. č.	SK 3110.000
Výhody	Rýchla pripojovacia technika, t.z. pripojovacia svorkovnica so skrutkovým pripojením zvonku. Flexibilná montáž na zvislej alebo vodorovnej 35 mm nosnej lište podľa normy EN 50 022 alebo upevnenie nasunutím a zaklapnutím v profile skrine alebo na montážnu dosku pomocou priloženého adaptéra.
Technické údaje	Bimetalový regulátor ako prvok citlivý na zmeny teploty, s tepelnou spätnou väzbou Osadenie kontaktu: 1-pólový prepínací kontakt ako pružinový skokový spínací člen Povolené zaťaženie kontaktov: tr. 5 – 3 (kúrenie): AC 10 (4) A (induktívna záťaž pri $\cos \varphi = 0,6$)/Kl. 5 – 4 (chladenie): AC 5 (4) A (induktívna záťaž pri $\cos \varphi = 0,6$)/DC = max. 30 W Diferencia spínania: cca 1 K \pm 0,8 K
Farba	RAL 7035
Balenie	1 pc(s).
Rozmery	Šírka: 71 mm Výška: 71 mm Hĺbka: 33,5 mm
Rozsah regulácie	5 °C...60 °C
Menovité prevádzkové napätie	24 V - 230 V, 1~ 24 V - 60 V (DC)
Netto hmotnosť	0,095 kg
Brutto hmotnosť	0,12 kg
Číslo colnej sadzby	90321020

Features

ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Popis výrobku	SK termostat, regulátor vnútornej teploty rozvádzača, 24-230 V, 1~, 24-60 V (DC), farba RAL 7035, WH: 71 x 71 x 33,5 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK