

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3114.200

Digitální regulátor teploty, s displejem, pro regulaci teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3114.200 - Digitální regulátor teploty, s displejem, pro regulaci teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně

K montáži do dveří resp. na stěně rozváděčové skříně.

Features

Obj. číslo	SK 3114.200
Popis výrobku	K montáži do dveří resp. na stěně rozváděčové skříně.
Technické údaje	Třídílný 7segmentový displej Přepínání °C/°F S 1800 mm dlouhým čidlem NTC Dva výstupy relé jako přepínací a spínací kontakt (max. zatížení kontaktu 230 V, 6 A) Libovolně volitelná diference spínání
Barva	RAL 7035
Balení	1 ks
Rozsah provozních teplot	0 °C...50 °C
Rozsah regulace	5 °C...55 °C
Jmenovité provozní napětí	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...70 °C
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54
Netto hmotnost	0,258 kg
Brutto hmotnost	0,259 kg
Číslo celní sazby	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Popis výrobku	Digitální ukazatel teplot

Approvals

Approvals

UR

Explanations

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK