


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3114.200

Digitálny regulátor teploty, s displejom, na reguláciu teploty vnútorného priestoru rozvádzačovej skrine



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3114.200 - Digitálny regulátor teploty, s displejom, na reguláciu teploty vnútorného priestoru rozvádzačovej skrine

For installation in the enclosure door or wall.

## Features

Obj. č.	SK 3114.200
Technické údaje	Trojdielny 7-segmentový displej Prepínanie °C/°F S 1800 mm dlhým čidlom NTC Dva výstupy relé ako prepínací a spínací kontakt (max. zaťaženie kontaktu 230 V, 6 A) Lubovoľne voliteľná diferencia spínania
Farba	RAL 7035
Balenie	1 pc(s).
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C...50 °C
Rozsah regulácie	5 °C...55 °C
Menovité prevádzkové napätie	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Rozsah skladovacích teplôt	-20 °C...70 °C
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 54
Netto hmotnosť	0,258 kg
Brutto hmotnosť	0,259 kg
Číslo colnej sadzby	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707

# Features

---

Popis výrobku

SK digitální displej a regulátor teploty, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz,  
24-60 V (DC), montážna hĺbka: 100 mm

# Approvals

---

Approvals

UR

Explanations

Declaration of conformity  
Declaration of conformity UK