

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

Hygrostat

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - Hygrostat

Activates the heater and/or fan when a preset relative humidity inside the enclosure is exceeded. This raises the relative humidity above the dew point and prevents condensation on assemblies and electronic components.

Features

Obj. č.	SK 3118.000
Výhody	Rýchla pripojovacia technika, t.z. pripojovacia svorkovnica so skrutkovým pripojením zvonku. Flexibilná montáž na zvislej alebo vodorovnej 35 mm nosnej lište podľa normy EN 50 022 alebo upevnenie nasunutím a zaklapnutím v profile skrine alebo na montážnu dosku pomocou priloženého adaptéra.
Technické údaje	Osadenie kontaktu: 1-pólový prepínací kontakt ako pružinový skokový spínací člen Povolené zaťaženie kontaktov: AC ~ 5 (0,2) A (induktívna záťaž pri $\cos \varphi = 0,6$) / DC = max. 20 W Rozsah regulácie: relatívna vlhkosť 50 – 100 % Diferencia spínania: cca 4 %
Farba	RAL 7035
Balenie	1 pc(s).
Rozmery	Šírka: 71 mm Výška: 71 mm Hĺbka: 33,5 mm
Menovité prevádzkové napätie	24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (DC)
Netto hmotnosť	0,095 kg
Brutto hmotnosť	0,104 kg
Číslo colnej sadzby	90321080
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210708

Features

Popis výrobku

SK hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), farba RAL 7035, ŠxVxH: 71 x 71 x 33,5 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK