

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

Hygrostat

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - Hygrostat

Activates the heater and/or fan when a preset relative humidity inside the enclosure is exceeded. This raises the relative humidity above the dew point and prevents condensation on assemblies and electronic components.

Features

| | |
|------------------------------|---|
| Obj. č. | SK 3118.000 |
| Výhody | Rýchla pripojovacia technika, t.z. pripojovacia svorkovnica so skrutkovým pripojením zvonku. Flexibilná montáž na zvislej alebo vodorovnej 35 mm nosnej lište podľa normy EN 50 022 alebo upevnenie nasunutím a zaklapnutím v profile skrine alebo na montážnu dosku pomocou priloženého adaptéra. |
| Technické údaje | Osadenie kontaktu: 1-pólový prepínací kontakt ako pružinový skokový spínací člen Povolené zaťaženie kontaktov: AC ~ 5 (0,2) A (induktívna záťaž pri $\cos \varphi = 0,6$) / DC = max. 20 W Rozsah regulácie: relatívna vlhkosť 50 – 100 % Diferencia spínania: cca 4 % |
| Farba | RAL 7035 |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Rozmery | Šírka: 71 mm Výška: 71 mm Hĺbka: 33,5 mm |
| Menovité prevádzkové napätie | 24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (DC) |
| Netto hmotnosť | 0,095 kg |
| Brutto hmotnosť | 0,104 kg |
| Číslo colnej sadzby | 90321080 |
| ETIM 9 | EC004587 |
| ETIM 8 | EC004587 |
| ECLASS 8.0 | 27210708 |

Features

Popis výrobku

SK hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), farba RAL 7035, ŠxVxH: 71 x 71 x 33,5 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK