

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3120.200 Regulátor otáček

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3120.200 - Regulátor otáček pro ventilátory s filtrem a výměníky tepla vzduch-vzduch

Regulace otáček v závislosti na teplotě ke snížení hlučnosti a úspoře energie při částečném zatížení.

Features

Obj. číslo	SK 3120.200
Popis výrobku	Regulace otáček v závislosti na teplotě ke snížení hlučnosti a úspoře energie při částečném zatížení.
Technické údaje	Montáž na nosné liště 35 mm EN 50 022 Řízení fází mikroregulátorem Max. příkon ventilátoru 300 W nebo max. proud 2 A
Rozsah dodávky	Regulátor otáček Čidlo NTC, délka 1,80 m
Balení	1 ks
Počet otáček	100 %
Poznámka	K použití pouze pro jednofázové AC motory a zařízení Nevhodný pro EC motory
Rozměry	Šířka: 105 mm Výška: 90,5 mm Hloubka: 60,2 mm
Rozsah regulace	20 °C...55 °C
Jmenovité provozní napětí	100 V - 230 V
Netto hmotnost	0,359 kg
Brutto hmotnost	0,39 kg
Číslo celní sazby	90321020
ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320

Features

Popis výrobku

Regulátor otáček, 100-230VAC, 50/60Hz

Approvals

Approvals

UR

Explanations

Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK