

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3128.100

# Výmenník tepla vzduch-vzduch TopTherm

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3128.100 - Výmenník tepla vzduch-vzduch TopTherm nástenný, s regulátorom

Fully wired wall-mounted heat exchanger unit with controller and digital temperature display.

## Features

|  |   |
|--|---|
| Obj. č.  | SK 3128.100   |
| Prevedenie                                     | nástenná montáž   |
| Farba  | RAL 7035  |
| Rozsah dodávky                                 | Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité použitie<br>Nasadzovacia pripojovacia svorkovnica<br>Bezpotenciálový kontakt slúžiaci na indikáciu poruchy pri prekročení teploty<br>Vrtacia šablóna<br>Upevňovací materiál |
| Merný tepelný výkon                            | 45 W/K  |
| Aerodynamický výkon (pri voľnom prúde vzduchu) | Vonkajší okruh pri 50 Hz: 600 m <sup>3</sup> /h<br>Vonkajší okruh pri 60 Hz: 625 m <sup>3</sup> /h<br>Vnútorý okruh pri 50 Hz: 600 m <sup>3</sup> /h<br>Vnútorý okruh pri 60 Hz: 625 m <sup>3</sup> /h                          |
| Menovité prevádzkové napätie                   | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Menovitý prúd max.                             | Pri 50 Hz: 0,6 A<br>Pri 60 Hz: 0,8 A  |
| Rozmery  | Šírka: 400 mm<br>Výška: 950 mm<br>Hĺbka: 205 mm   |
| Predradené istenie                             | Istič/tavná poistka: 2 A  |
| Regulácia teploty                              | Electronic control with digital display (factory setting +35 °C)  |
| Rozsah prevádzkových teplôt                    | -5 °C...55 °C   |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529        | Internal circuit IP 54<br>External circuit IP 34  |

# Features

|                     |   |
|---------------------|---|
| Balenie             | 1 pc(s).  |
| Netto hmotnosť      | 19 kg   |
| Brutto hmotnosť     | 20 kg   |
| Číslo colnej sadzby | 84158300  |
| ETIM 9              | EC002514  |
| ETIM 8              | EC002514  |
| ECLASS 8.0          | 27180711  |
| Popis výrobku       | SK výmenník tepla vzduch/vzduch TopTherm, montáž na stenu s ovládaním, 45 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 400 x 950 x 205 mm |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UR + C-UR (recognized)                                    |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |