

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3129.100

Výměník tepla vzduch-vzduch TopTherm

State: 18.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3129.100 - Výměník tepla vzduch-vzduch TopTherm nástěnný, s regulátorem

Kompletní jednotka výměníku tepla pro montáž na stěnu připravená k okamžitému připojení, s regulací a digitálním ukazatelem teploty.

Features

Obj. číslo	SK 3129.100
Provedení	nástěnná montáž
Popis výrobku	Výměníky tepla vzduch/vzduch jsou obzvláště vhodné při agresivních okolních podmínkách, protože vnitřní a vnější vzduchový okruh jsou vzájemně úplně oddělené.
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému použití Nasazovací připojovací svorkovnice Bezpotenciálový kontakt sloužící k indikaci poruchy při překročení teploty Vrtací šablona Upevňovací materiál
Měrný tepelný výkon	60 W/K
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh při 50 Hz: 860 m ³ /h Vnější okruh při 60 Hz: 900 m ³ /h Vnitřní okruh při 50 Hz: 860 m ³ /h Vnitřní okruh při 60 Hz: 900 m ³ /h
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,75 A Při 60 Hz: 0,8 A
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 950 mm Hloubka: 225 mm
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 2 A

Features

Regulace teploty	Elektronická regulace s digitálním displejem (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot	-5 °C...55 °C
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	Vnitřní okruh IP 54 Vnější okruh IP 34
Balení	1 ks
Netto hmotnost	20,664 kg
Brutto hmotnost	22,752 kg
Číslo celní sazby	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Popis výrobku	Výměník vzd/vzd TopTherm 60W/K 230V

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK