


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3130.115

Výmenník tepla vzduch-vzduch TopTherm

State: 7.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3130.115 - Výmenník tepla vzduch-vzduch TopTherm nástenný, s regulátorom

Fully wired wall-mounted heat exchanger unit with controller and digital temperature display.

Features

Obj. č.	SK 3130.115
Prevedenie	nástenná montáž
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité použitie Nasadzovacia pripojovacia svorkovnica Bezpotenciálový kontakt slúžiaci na indikáciu poruchy pri prekročení teploty Vrtacia šablóna Upevňovací materiál
Merný tepelný výkon	90 W/K
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúde vzduchu)	Vonkajší okruh pri 50 Hz: 850 m ³ /h Vonkajší okruh pri 60 Hz: 945 m ³ /h Vnútorý okruh pri 50 Hz: 850 m ³ /h Vnútorý okruh pri 60 Hz: 945 m ³ /h
Menovité prevádzkové napätie	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozmery	Šírka: 400 mm Výška: 1.580 mm Hĺbka: 215 mm
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 4 A
Regulácia teploty	Electronic control with digital display (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt	-5 °C...55 °C
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	Internal circuit IP 54 External circuit IP 34
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	24,1 kg

Features

Brutto hmotnosť	24,95 kg
Číslo colnej sadzby	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Popis výrobku	SK výmenník tepla vzduch/vzduch TopTherm, montáž na stenu, 90 W/K, 115V, 50/60Hz, ŠxVxH: 400 x 1580 x 215 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK