

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3138.000

Strešný ventilátor, strešné odvetranie

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3138.000 - Strešný ventilátor, strešné odvetranie

The new generation of roof-mounted fans is one system for all sizes: only one mounting cut-out is needed for all output categories. Air routing with minimal pressure losses ensures a high level of efficiency, while an innovative clamping attachment supports a high protection category of IP54.



Features

Obj. č.	SK 3138.000
Prevedenie	strešná montáž
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra
Ventilátor	without fan motor
Rozmery	Šírka: 400 mm Výška: 133 mm Hĺbka: 400 mm
Inštalačná hĺbka	27,5 mm
Montážny výrez	Šírka výrezu: 258 mm Hĺbka výrezu: 258 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 21 without filter mat IP 54 including pleated filter
Stupeň krytia NEMA	NEMA 12

Features

Poznámka	Pre zvýšenie stupňa krytia na IP55 je možné voliteľne použiť filter z netkanej textílie (viď príslušenstvo). Na zlepšenie energetickej účinnosti a predĺženie životnosti prístrojov odporúčame použitie teplotných regulátorov alebo ukazovateľov.
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-40 °C...70 °C
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	3,2 kg
Brutto hmotnosť	3,5 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	Strešné odvetranie SK, ŠxVxH: 400 x 133 x 400 mm, bez motora ventilátora

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK