


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3139.100

# Strešný ventilátor, strešné odvetranie

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3139.100 - Strešný ventilátor, strešné odvetranie

The new generation of roof-mounted fans is one system for all sizes: only one mounting cut-out is needed for all output categories. Air routing with minimal pressure losses ensures a high level of efficiency, while an innovative clamping attachment supports a high protection category of IP54.



## Features

Obj. č.	SK 3139.100
Prevedenie	strešná montáž
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra
Ventilátor	Radial, capacitor motor
Množstvo vzduchu pri voľnom prúde (so skladanými filtrom)	Pri 50 Hz: 474 m <sup>3</sup> /h Pri 60 Hz: 514 m <sup>3</sup> /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 360/373 m <sup>3</sup> /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 360/382 m <sup>3</sup> /h 2 x 3243300: 410/440 m <sup>3</sup> /h
Množstvo vzduchu pri voľnom prúde (bez filtračných vložiek)	Pri 50 Hz: 500 m <sup>3</sup> /h Pri 60 Hz: 525 m <sup>3</sup> /h

# Features

Menovité prevádzkové napätie	220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel	Pri 50 Hz: 51 W Pri 60 Hz: 62 W
Menovitý prúd max.	Pri 50 Hz: 0,23 A Pri 60 Hz: 0,27 A
Rozmery	Šírka: 400 mm Výška: 133 mm Hĺbka: 400 mm
Inštalčná hĺbka	34,6 mm
Montážny výrez	Šírka výrezu: 258 mm Hĺbka výrezu: 258 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 21 without filter mat IP 54 including pleated filter
Stupeň krytia NEMA	NEMA 12
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 3 A
Poznámka	Pre zvýšenie stupňa krytia na IP55 je možné voliteľne použiť filter z netkanej textílie (viď príslušenstvo). Na zlepšenie energetickej účinnosti a predĺženie životnosti prístrojov odporúčame použitie teplotných regulátorov alebo ukazovateľov.
Životnosť ventilátora (L10, 40 °C)	Pri 50 Hz: 69.000 h Pri 60 Hz: 67.600 h
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-40 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	Pri 50 Hz: 52 dB(A) Pri 60 Hz: 54 dB(A)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	5,16 kg
Brutto hmotnosť	5,66 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320

## Features

---

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK strešný ventilátor TopTherm, 500/525 m <sup>3</sup> /h, 220-240 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 400 x 133 x 400 mm

---

## Approvals

---

Approvals	CSA 30 - KC Korea TÜV-tested safety UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK

---