

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.110

Strešný ventilátor, strešné odvetranie

State: 24.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3140.110 - Strešný ventilátor, strešné odvetranie

The new generation of roof-mounted fans is one system for all sizes: only one mounting cut-out is needed for all output categories. Air routing with minimal pressure losses ensures a high level of efficiency, while an innovative clamping attachment supports a high protection category of IP54.



Features

Obj. č.	SK 3140.110
Prevedenie	strešná montáž
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra
Ventilátor	Radial, capacitor motor
Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (so skladanými filtrom)	Pri 60 Hz: 868 m ³ /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 575/598 m ³ /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 555/565 m ³ /h 2 x 3243300: 670/690 m ³ /h
Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (bez filtračných vložiek)	Pri 60 Hz: 965 m ³ /h

Features

Menovité prevádzkové napätie	115 V, 1~, 60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel	Pri 60 Hz: 138 W
Menovitý prúd max.	Pri 60 Hz: 1,2 A
Rozmery	Šírka: 400 mm Výška: 133 mm Hĺbka: 400 mm
Inštaláčna hĺbka	34,6 mm
Montážny výrez	Šírka výrezu: 258 mm Hĺbka výrezu: 258 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 21 without filter mat IP 54 including pleated filter
Stupeň krytia NEMA	NEMA 12
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 3 A
Poznámka	Pre zvýšenie stupňa krytia na IP55 je možné voliteľne použiť filter z netkanej textílie (viď príslušenstvo). Na zlepšenie energetickej účinnosti a predĺženie životnosti prístrojov odporúčame použitie teplotných regulátorov alebo ukazovateľov.
Životnosť ventilátora (L10, 40 °C)	Pri 50 Hz: 67.800 h Pri 60 Hz: 66.400 h
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-40 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	Pri 60 Hz: 60 dB(A)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	5,7 kg
Brutto hmotnosť	6 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Features

Popis výrobku	SK strešný ventilátor TopTherm, 965 m ³ /h, 115 V, 1~, 60 Hz, ŠxVxH: 400 x 133 x 400 mm
---------------	---

Approvals

Approvals	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
-----------	--

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---