

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.140

Strešný ventilátor, strešné odvetranie

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3140.140 - Strešný ventilátor, strešné odvetranie

The new generation of roof-mounted fans is one system for all sizes: only one mounting cut-out is needed for all output categories. Air routing with minimal pressure losses ensures a high level of efficiency, while an innovative clamping attachment supports a high protection category of IP54.



Features

Obj. č.	SK 3140.140
Prevedenie	strešná montáž
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra
Ventilátor	Radial, rotary current motor
Množstvo vzduchu pri voľnom prúde (so skladanými filtrom)	Pri 50 Hz: 800 m ³ /h Pri 60 Hz: 853 m ³ /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 575/600 m ³ /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 555/565 m ³ /h 2 x 3243300: 660/685 m ³ /h
Množstvo vzduchu pri voľnom prúde (bez filtračných vložiek)	Pri 50 Hz: 863 m ³ /h Pri 60 Hz: 942 m ³ /h

Features

Menovité prevádzkové napätie	380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel	Pri 50 Hz: 98 W Pri 60 Hz: 130 W
Menovitý prúd max.	Pri 50 Hz: 0,17 A Pri 60 Hz: 0,2 A
Rozmery	Šírka: 400 mm Výška: 133 mm Hĺbka: 400 mm
Inštalčná hĺbka	34,6 mm
Montážny výrez	Šírka výrezu: 258 mm Hĺbka výrezu: 258 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 21 without filter mat IP 54 including pleated filter
Stupeň krytia NEMA	NEMA 12
Poznámka	Pre zvýšenie stupňa krytia na IP55 je možné voliteľne použiť filter z netkanej textílie (viď príslušenstvo). Na zlepšenie energetickej účinnosti a predĺženie životnosti prístrojov odporúčame použitie teplotných regulátorov alebo ukazovateľov.
Životnosť ventilátora (L10, 40 °C)	Pri 50 Hz: 63.500 h Pri 60 Hz: 61.500 h
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-40 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	Pri 50 Hz: 56 dB(A) Pri 60 Hz: 58 dB(A)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	6 kg
Brutto hmotnosť	6,02 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320

Features

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK strešný ventilátor TopTherm, 863/942 m ³ /h, 380-415 V, 3~, 50/60 Hz, 400-480 V, 3~, 60 Hz, ŠxVxH: 400 x 133 x 400 mm

Approvals

Approvals	CSA IEC CB 30 - KC Korea TÜV-tested safety UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	---

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---