


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3148.007

Strešný ventilátor, strešné odvetranie

State: 31.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3148.007 - Strešný ventilátor, strešné odvetranie

May be installed in any sufficiently large roof surface, air throughput 360 m³/h.

Features

Obj. č.	SK 3148.007
Prevedenie	bez motora ventilátora
Product modification	Montážne výrezy nie sú kompatibilné. Pri ďalšom použití strešného plechu je nutný adaptérový rámček 5050.700.
Materiál	Oceľový plech, s nástrekom
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Tesniaci a upevňovací materiál Vrtacia šablóna
Rozmery	Šírka: 420 mm Výška: 65 mm Hĺbka: 340 mm
Montážny výrez	Šírka výrezu: 345 mm Hĺbka výrezu: 265 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 43
Poznámka	Pri namontovaní prídavného držiaka filtra s filtračnou vložkou sa pri strešnom odvetraní 3148.007 dosahuje stupeň krytia IP 44.
Rozsah prevádzkových teplôt	-10 °C...60 °C
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2,644 kg
Brutto hmotnosť	2,844 kg
Číslo colnej sadzby	73269098
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK Roof vent, without fan motor, WHD: 420x65x340 mm