


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.007

Strešný ventilátor, strešné odvetranie

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.007 - Strešný ventilátor, strešné odvetranie

May be installed in any sufficiently large roof surface, air throughput 360 m³/h.

Features

Obj. č.	SK 3149.007
Prevedenie	Jednotka pripravená na okamžité pripojenie, so vstavaným radiálnym ventilátorom
Product modification	Montážne výrezy nie sú kompatibilné. Pri ďalšom použití strešného plechu je nutný adaptérový rámček 5050.700.
Materiál	Oceľový plech, s nástrekom
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Tesniaci a upevňovací materiál Vŕtacia šablóna Prívodný kábel (3 m)
Menovité prevádzkové napätie	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel	Pri 50 Hz: 42 W
Menovitý prúd max.	Pri 50 Hz: 0,2 A
Rozmery	Šírka: 420 mm Výška: 95 mm Hĺbka: 340 mm
Montážny výrez	Šírka výrezu: 345 mm Hĺbka výrezu: 265 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 43
Poznámka	Pri namontovaní prídavného držiaka filtra s filtračnou vložkou sa pri strešnom odvetraní 3148.007 dosahuje stupeň krytia IP 44.
Rozsah prevádzkových teplôt	-10 °C...60 °C
Hladina akustického tlaku	Pri 50 Hz: 53 dB(A)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	5,824 kg

Features

Brutto hmotnosť	6,131 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK Roof-mounted fan, 360 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 420x95x340 mm

Approvals

Explanations	Manufacturer's declaration
--------------	----------------------------