



SK 3164.115

Střešní ventilátory

State: 13.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.115 - Střešní ventilátory pro VX, VX IT

Střešní ventilátor pro kancelářskou sféru s velmi nízkou hlučností (40 dB) a vysokým objemovým tokem (při volném proudění 1500 m³/h).



Features

Obj. číslo	SK 3164.115
Výhody	Jednoduchá montáž, u provedení se střešním plechem zcela odpadá zhotovení montážních výřezů Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Materiál	Ocelový plech, s nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Střešní ventilátory Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovité provozní napětí	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,6 A Při 60 Hz: 0,7 A
Rozměry	Šířka: 511 mm Výška: 227 mm Hloubka: 511 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	Vnitřní okruh IP 54
Poznámka	Redukce uvedeného aerodynamického výkonu na 800 m ³ /h při tlakové ztrátě 40 Pa za použití dvou krytů podstavce s ventilačními štěrbinami

Features

Rozsah provozních teplot	20 °C...55 °C
Balení	1 ks
Netto hmotnost	18,445 kg
Brutto hmotnost	19,416 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	Nástřeš.ventilát.,115V

Approvals

Certificates	EAC
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK