


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.230 Strešné ventilátory

State: 19.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.230 - Strešné ventilátory pre VX, VX IT

Roof-mounted fan for the office sector with exceptionally low noise level (40 dB) and high volumetric flow (unimpeded air flow 1500 m³/h).



Features

Obj. č.	SK 3164.230
Výhody	Jednoduchá montáž, pri prevedení so strešným plechom úplne odpadá zhotovenie montážnych výrezov Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie
Materiál	Oceľový plech, s nástrekom
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Strešné ventilátory Vrátane upevňovacieho materiálu
Menovité prevádzkové napätie	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.	Pri 50 Hz: 0,3 A Pri 60 Hz: 0,35 A
Rozmery	Šírka: 511 mm Výška: 227 mm Hĺbka: 511 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	Internal circuit IP 54
Poznámka	Redukcia uvedeného aerodynamického výkonu na 800 m ³ /h pri tlakovej strate 40 Pa za použitia dvoch krytov podstavca s ventilačnými štrbinami
Rozsah prevádzkových teplôt	20 °C...55 °C

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	18,35 kg
Brutto hmotnosť	19,36 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	DK Roof-mounted fan, without roof plate, for TS and TS IT in the office sector, Required mounting cut-out: WxD: 410x410 mm, WHD: 511x227x511 mm

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---