

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.610

Střešní ventilátory

State: 4.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.610 - Střešní ventilátory pro VX, VX IT

Střešní ventilátor pro kancelářskou sféru s velmi nízkou hlučností (40 dB) a vysokým objemovým tokem (při volném proudění 1500 m³/h).

Features

Obj. číslo	SK 3164.610
Výhody	Jednoduchá montáž, u provedení se střešním plechem zcela odpadá zhotovení montážních výřezů Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Materiál	Ocelový plech, s nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Střešní ventilátory Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovité provozní napětí	115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,6 A Při 60 Hz: 0,7 A
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 240 mm Hloubka: 800 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	Vnitřní okruh IP 54
Poznámka	Redukce uvedeného aerodynamického výkonu na 800 m ³ /h při tlakové ztrátě 40 Pa za použití dvou krytů podstavce s ventilačními štěrbinami
Rozsah provozních teplot	20 °C...55 °C
Balení	1 ks
Netto hmotnost	31,35 kg
Brutto hmotnost	33 kg
Číslo celní sazby	84145915

Features

ECLASS 8.0	27180716
------------	----------

Approvals

Certificates	EAC
--------------	-----

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---