


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3166.115 Strešné ventilátory

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3166.115 - Strešné ventilátory pre VX IT, TS IT

Roof-mounted fan with an exceptionally low noise level of 39 dB(A) and a high volumetric flow (unimpeded air flow 1245 to 1345 m³/h), for use in office environments.

Features

Obj. č.	SK 3166.115
Výhody	Jednoduchá pripojovacia technika s prístrojovou zástrčkou C13 Energeticky účinná regulácia otáčok s prednastavenou krivkou Veľmi tichý, vhodný na kancelárske použitie Medzinárodné schválenia a kompatibilita napätia pre celosvetové použitie
Oblasti použitia	na použitie v kanceláriách
Popis funkcie	Vďaka ventilátoru s reguláciou otáčok je možné výkon optimálne prispôbiť skutočnej potrebe.
Materiál	Oceľový plech, s nástrekom
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	1 ventilátorová jednotka Regulátor otáčok Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie Vrátane upevňovacieho materiálu Návod na inštaláciu a stručný návod na obsluhu Bez strešného plechu
Menovité prevádzkové napätie	100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka k obj. č.	Redukcia uvedeného aerodynamického výkonu na 800 m ³ /h pri tlakovej strate 40 Pa za použitia dvoch krytov podstavca s ventilačnými štrbinami
Menovitý prúd max.	Pri 50 Hz: 0,5 A Pri 60 Hz: 0,5 A
Prevedenie	Pre-configured
Rozmery	Šírka: 470 mm Výška: 200 mm Hĺbka: 470 mm

Features

Montážny výrez	Šírka:410 mm Hĺbka:410 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 20
Regulácia teploty	Speed-controlled fan
Rozsah prevádzkových teplôt	5 °C...55 °C
Menovitý elektrický príkon Pel	Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 24 W Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 24 W
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúde vzduchu)	1 245 m ³ /h
Prietok vzduchu (v prevádzkovom bode)	800 m ³ /h
Hladina hluku (v prevádzkovom bode)	39 dB(A)
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 10 A
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	11,267 kg
Brutto hmotnosť	11,86 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK strešný ventilátor 100-130 V, 50-60Hz, s reguláciou otáčok, 800 m ³ /h, pre VX IT, do kancelárskych priestorov (veľmi tichý), ŠxVxH470x200x470 mm, RAL 9005

Approvals

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity