

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3166.230 Střešní ventilátory

State: 15.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3166.230 - Střešní ventilátory pro VX IT, TS IT

Střešní ventilátor pro kancelářské použití s velmi tichým provozem 39 dB(A) a vysokým množstvím vzduchu (při volném proudění vzduchu 1245 až 1345 m<sup>3</sup>/h).

## Features

Obj. číslo	SK 3166.230
Výhody	Jednoduchá připojovací technika s přístrojovou zástrčkou C13 Energeticky účinná regulace otáček s přednastavenou křivkou Velmi tichý, vhodný pro kancelářské použití Mezinárodní aprobace a kompatibilita napětí pro celosvětové použití
Oblasti použití	pro použití v kancelářích
Popis funkce	Díky ventilátoru s regulací otáček lze výkon optimálně přizpůsobit skutečné potřebě.
Materiál	Ocelový plech, s nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	1 ventilátorová jednotka Regulátor otáček Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Včetně upevňovacího materiálu Návod k instalaci a stručný návod k obsluze Bez střešního plechu
Jmenovité provozní napětí	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka k obj. č.	Redukce uvedeného aerodynamického výkonu na 950 m <sup>3</sup> /h při tlakové ztrátě 40 Pa za použití dvou krytů podstavce s ventilačními štěrbinami
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,3 A Při 60 Hz: 0,3 A
Provedení	předmontováno
Rozměry	Šířka: 470 mm Výška: 200 mm Hloubka: 470 mm

# Features

Montážní výřez	Šířka:410 mm Hloubka:410 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 20
Regulace teploty	Ventilátor s regulovanými otáčkami
Rozsah provozních teplot	5 °C...55 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 30 W Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 30 W
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	1 345 m <sup>3</sup> /h
Vzduchový výkon (v provozním bodě)	950 m <sup>3</sup> /h
Hladina akustického tlaku (v provozním bodě)	39 dB(A)
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 10 A
Balení	1 ks
Netto hmotnost	11,362 kg
Brutto hmotnost	11,96 kg
Číslo celní sazby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m <sup>3</sup> /h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035

# Approvals

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě

---