


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.120 Skládaný filtr

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.120 - Skládaný filtr pro ventilátory s filtrem, chladicí jednotky a chillery

Vysoce kvalitní technologie skládaného filtru umožňuje výrazné zvýšení objemového průtoku vzduchu ve srovnání s běžnými filtračními vložkami z netkané textilie. Výkon chladicí jednotky je vyšší a spotřeba energie je nižší. Lepší vlastnosti filtru také znamenají méně prachu v rozváděči nebo jednotce a výsledné delší intervaly údržby výrazně snižují náklady na servis.



Features

Obj. číslo	SK 3174.120
Provedení	pro střešní ventilátory
Materiál	Skládaný filtr: na bázi polyesteru, foukaného polykarbonátu
Poznámka	Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
Vhodné pro obj. č.	3138.xxx 3139.xxx 3140.xxx
Rozměry	Šířka: 265 mm Výška: 100 mm Hloubka: 18 mm
Třída filtru	dle ČSN EN 779: M5 dle ČSN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 %
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54 pro ventilátory s filtrem/střešní ventilátory/výstupní mřížky
Balení	12 ks
Netto hmotnost	0,276 kg

Features

Brutto hmotnost	0,4 kg
Číslo celní sazby	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Popis výrobku	SK Skládaný filtr IP54, pro střešní ventilátory 3138./3139./3140.xxx, ŠVH: 265x100x18 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------