

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3183.125 Skladný filter

State: 28.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3183.125 - Skladaný filter pre ventilátory s filtrom, chladiace jednotky a chillery

The high-quality pleated filter technology permits a significant increase in the volumetric air flow compared to conventional chopped-fibre filter mats. Cooling unit performance is improved and energy consumption is lower. The enhanced filtration properties also mean less dust in the enclosure or unit, and the resulting longer maintenance intervals reduce service costs significantly.



## Features

Obj. č.	SK 3183.125
Prevedenie	pre ventilátory s filtrom/výstupné mriežky
Materiál	Skladaný filter: na báze polyesteru, fúkaného polykarbonátu Absorbér: 100% polyester
Farba	biela
Poznámka	Výkonové parametre, stupeň krytia a certifikácie prístrojov sú zaručené len v spojení s originálnymi filtračnými vložkami Rittal.
Vhodný pre obj. č.	3243.3xx 3243.7xx 3243.900 3244.7xx 3244.900 3245.9xx
Rozmery	Šírka: 280 mm Výška: 282 mm Hĺbka: 21 mm
Rozmery absorpčnej podložky	Šírka: 289 mm Výška: 289 mm

# Features

---

Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55 in fan-and-filter units/outlet filters
Stupeň krytia	Pri použití vo ventilátore s filtrom 3245.xxx je stupeň krytia IP52
Poznámka k obj. č.	Nie je vhodný pre EMC ventilátory s filtrom/výstupné mriežky.
Balenie	5 pc(s).
Netto hmotnosť	0,57 kg
Brutto hmotnosť	0,62 kg
Číslo colnej sadzby	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Popis výrobku	SK skladaný filter IP55, pre filtroventilátor/výstupnú mriežku 3243./3244./3245.xxx, ŠxVxH 280x280x21 mm

# Approvals

---

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
-----------	-------------------------------