

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3183.125 Skládaný filtr

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3183.125 - Skládaný filtr pro ventilátory s filtrem, chladičí jednotky a chillery

Vysoce kvalitní technologie skládaného filtru umožňuje výrazné zvýšení objemového průtoku vzduchu ve srovnání s běžnými filtračními vložkami z netkané textilie. Výkon chladičí jednotky je vyšší a spotřeba energie je nižší. Lepší vlastnosti filtru také znamenají méně prachu v rozváděči nebo jednotce a výsledné delší intervaly údržby výrazně snižují náklady na servis.



## Features

Obj. číslo	SK 3183.125
Provedení	pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky
Materiál	Skládaný filtr: na bázi polyesteru, foukaného polykarbonátu Absorbér: 100% polyester
Barva	bílá
Poznámka	Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
Vhodné pro obj. č.	3243.3xx 3243.7xx 3243.900 3244.7xx 3244.900 3245.9xx
Rozměry	Šířka: 280 mm Výška: 282 mm Hloubka: 21 mm
Rozměry absorpční podložky	Šířka: 289 mm Výška: 289 mm

# Features

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55 pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky
Stupeň krytí	Při použití ve ventilátoru s filtrem 3245.xxx je stupeň krytí IP 52
Poznámka k obj. č.	Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
Balení	5 ks
Netto hmotnost	0,57 kg
Brutto hmotnost	0,62 kg
Číslo celní sazby	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Popis výrobku	SK Skládaný filtr IP 55, pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky 3243./3244./3245.xxx, ŠVH: 280x280x21 mm

# Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------