



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.970

Toroidný transformátor

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.970 - Toroidný transformátor Primárne pripojenie 115 V/400 V

For power supply to wall-mounted 230 V air/water heat exchangers. Available with 115 V or 400 V primary connection.

Features

Obj. č.	SK 3201.970
Technické údaje	Výkon 110 VA Tolerancia napätia $\pm 10\%$ Primárne pripojenie dĺžka 3500 mm Sekundárne pripojenie dĺžka 1500 mm Montáž na nosnej lište 35 mm EN 50 022
Rozsah dodávky	Toroidný transformátor Upevňovací materiál
Balenie	1 pc(s).
Snap-mounting to support rails TS 35	Yes
Vhodný pre obj. č.	3363.X0X 3364.X0X 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
Rozmery	Šírka: 105 mm Výška: 123 mm Hĺbka: 55 mm
Menovité prevádzkové napätie	115 V (primary), 1~, 50 Hz/60 Hz 230 V (secondary), 1~, 50 Hz/60 Hz
Netto hmotnosť	2,1 kg
Brutto hmotnosť	2,355 kg
Číslo colnej sadzby	85043121

Features

ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Popis výrobku	SK toroidný transformátor, 115 V (primárny), 1~, 50/60 Hz, 230 V (sekundárny), 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 105 x 123 x 55 mm

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------